

清潔で美しい仕上がり

マルマス

マルマス精米機

精米力を支える確かな技術



お米の張り込みはより低い位置から、
白米の排出口は30kg入紙袋でそのまま受けられます。

マルマスター

GX-3ED型

2.2kw
モータ内蔵
自動停止



! GX-3EB型在庫なくなり次第、GX-3ED型に移行します。

マルマスター

GX-3ED-PA型

(石抜機PA型・石抜セット用張込タンク・
張込増タンク30・GX-3ED型セット)

分搗きから
上白米まで
ダイヤル操作



! GX-3EB-P型在庫なくなり次第、GX-3ED-PA型に移行します。

玄米排出機構・精米白度調整無段階抵抗力ム採用

マルマスター

GX-55ED型

3.7kw
モータ内蔵
自動停止



! GX-55EB型在庫なくなり次第、GX-55ED型に移行します。

このクラス初の

底入れ上出し精米機

新しい機構を加えて発売

- 石抜機PA型を玄米張込口にセットすれば、石抜精米機として便利に使用出来ます。
- GX-3ED型・GX-55ED型精米機は昇降スクリューを機内に装備していますので、玄米から石抜きして精米へと流れ作業が出来ます。

お客様のご要望に新技術で応えます 一步前を進みます

常に清潔な精米を維持する為に、このクラスで初めて新鮮な外気吸入口を設置しました。
搗精室・吸引シートの分解掃除も工具を必要としません。



●石抜機がセットできます。

- 石抜機をGX-3ED・GX-55ED型本体にセットし、石抜してから精米作業へと連続作業がスムーズに出来ます。



本機の石抜機セット用張込みタンクはオプションです。

- GX-3ED・GX-55ED型用張込み台（左張込み）（前張込み）オプションあり
- 精米白度調整に無段階抵抗カム採用 分搗きから上白米までダイヤル操作

◀石抜機セット用張込みタンク（オプション）



●精白調整米がワンタッチで戻せる特許 戻し万石

- 特許 精米初期の半搗調整米を「戻し万石」で機内へワンタッチで戻せます。白度を確認しながら白米袋で受けられます。

●糀からも、玄米からも一回で低温艶づき精米します。

- 特許 FFフロートフィルター装置が糀ガラ・浮遊糠・ワラ屑など微量な残留物を取り去ります。

※糀づき精米専用でご使用の場合は、糀づき専用オプションがございます。

◀特許:戻し万石



- 清潔な精米を維持するため、新鮮な外気吸入口を設置
- 強力な高速吸引ファンが付着糠を取り美しく仕上げます。
- 独自のスパイラルロールは糀からも玄米からも低温精米し、歩留良く光沢のあるお米に仕上げます。

◀外気取り入れ吸入口



- 搗精室の掃除は工具不要・簡単に出来ます。外しやすく締めやすいリングボルトの採用
- お米がなくなるとセンサーが働き自動停止します。

◀掃除は工具不要

◎このカタログの仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する事があります。

仕様	GX-3ED型	GX-55ED型
毎時能力 kg/H	玄米130~170 粉90~130	玄米220~260 粉140~160
タンク容量	張込ホッパー 玄米30kg 粉20kg	玄米30kg 粉20kg
	精米タンク 玄米30kg 粉20kg	玄米30kg 粉20kg
主モーター	三相 2.2kw 内蔵	三相 3.7kw 内蔵
張込方式	昇降スクリューコンベアー	昇降スクリューコンベアー
安全装置	過負荷保護装置(手動復帰型)	過負荷保護装置(手動復帰型)
外形寸法 m/m	本機 幅440×奥行612×高さ1214 サイクロン、ホッパー付 幅1050×奥行612×高さ1214	幅440×奥行612×高さ1214 幅1255×奥行612×高さ1278
白米排出高さ	650mm	650mm
張込ホッパー高さ	660mm	660mm
本機重量	111kg	127kg
除糠装置	圧送・吸引ターボファン FF装置付 サイクロンホースφ50	圧送・吸引ターボファン FF装置付 サイクロンホースφ63

マルマス機械株式会社

本社・工場 富山県中新川上市町若杉2 TEL076-472-2233(代) FAX076-473-9100
新潟工場 新潟県燕市小池5212-3 TEL0256-66-2411 FAX0256-61-1100
札幌出張所 札幌市北区篠路2条5-16-17 TEL011-771-5357 FAX011-771-5359
関東出張所 埼玉県羽生市上新郷6137-21 TEL・FAX0485-61-1566
広島出張所 広島市安佐南区西原2丁目24-26 TEL・FAX082-573-7857
福岡出張所 福岡市東区和白丘1丁目7-3 TEL・FAX092-606-3293
熊本出張所 熊本市南区富合町廻江846-1 TEL・FAX096-320-4973
(ホームページ) <http://www.marumasu.co.jp> (e-mail) mill_star@marumasu.co.jp

技術と信用を誇る特約店